

COMPACTA

1430POI032P60-38x32

EAN 4031582336665



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ○
Hałas ruchowy	● ● ● ● ○
Odejście	● ● ● ● ○
Odporność na korozję	● ● ● ● ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Compacta
Typ	Kółko obrotowe
Standardowy	EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Nośność przy 3 km/h	20 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	40 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Wysokość całkowita	42,5 mm
Szerokość całkowita	26 mm
Waga całkowita	0,05 kg

OBUDOWA

Materiał obudowy	Arkusz stalowy, lekki
Kształt Widelec	Poszerzane
Łożysko obrotowe	Jeden wyściąg piłki
Kolor	pasywowany na niebiesko
Wysięg	11 mm
Promień działania koła	27 mm
Zasięg działania koła	54 mm
Średnica kopuły	26,5 mm

KOŁO

Materiał ciała	Polipropylen
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Oś	Nitowane
Kolor Koło	Czarny grafitowy (RAL9011)
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	32 mm
Szerokość Bieżnia	14 mm
Szerokość korpusu	14 mm
Twardość Bieżnia (D)	65 Shore D

MOCOWANIE

Typ mocowania	Płytką prostokątną
Długość płytki	38 mm
Szerokość płytki	32 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	24 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	30 mm
Średnica otworu płytki	4,2 mm

COMPACTA

1430POI032P60-38x32

EAN 4031582336665

Numer zamówienia 00032082
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

