

# NOVATECH

FTP 150X50-Ø25 HL60

EAN 4031582329476



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ● ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ○ ○ |
| 감원     | ● ● ● ● ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ○ ○ |

## 핵심 속성

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| 제품명            | Novatech          |
| 표준             | EN12533 - 고하중 캐스터 |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 840 kg            |
| 6km/h에서의 적재 용량 | 700 kg            |
| 적재 용량 정적       | 1400 kg           |
| 온도 범위(최소)      | -10 °C            |
| 온도 범위(최대)      | 60 °C             |
| 전체 체중          | 3.564 kg          |

## 휠

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 차체 재질      | 캐스팅             |
| 트레드 재질     | 폴리우레탄, 주조       |
| 베어링        | 정밀 볼 베어링        |
| 휠 색상       | 허니 옐로우(RAL1005) |
| 스레드 가드     | 스레드가드 포함        |
| 직경         | 150 mm          |
| 트레드 폭      | 50 mm           |
| 차축 홀 직경    | 25 mm           |
| 허브 길이      | 60 mm           |
| 차체 너비      | 50 mm           |
| 트레드의 경도(A) | 92 육상 A         |
| 트레드의 경도(D) | 42 육상 D         |

