

PURETECH

JYX 150X32-Ø8,3 CLIP

EAN 4031582319972
Bestelnummer 00024890



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Zink gegoten
Materiaal loopvlak	Massief rubber, zwart, elektrisch geleidend
Lagering	Precisie kogellagers Afgedicht
Wielkleur	Metallic
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	150 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Diameter Asgat	8,3 mm
Naaflengte	35,5 mm
Breedte wielkern	32 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	75 Shore A

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Puretech
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	150 kg
Elektrisch geleidend	✓
Statisch draagvermogen	300 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	85 °C
Totaal gewicht	0,892 kg

PURETECH

JYX 150X32-Ø8,3 CLIP

EAN 4031582319972
Bestelnummer 00024890



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

