

AGILA

2477UAP100R07-Ø31-35

EAN 4031582327090



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ○ ○ |

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Название продукта                     | Agila                                       |
| Тип корпуса                           | Поворотное Колесная опора с<br>Общий тормоз |
| Стандартный                           | EN12530 — ролики устройств                  |
| Грузоподъемность при 3 км/ч           | 100 kg                                      |
| Грузоподъемность статическая          | 200 kg                                      |
| Диапазон температур<br>(минимальный)  | -10 °C                                      |
| Диапазон температур<br>(максимальный) | 40 °C                                       |
| Общая высота                          | 138 mm                                      |

КОЛЕСО

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Материал корпуса        | Полиамид                            |
| Материал протектора     | Полиуретан, Инжекционный            |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый<br>подшипник |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                    |
| Диаметр                 | 100 mm                              |
| Ширина Протектор        | 32 mm                               |
| Твердость Протектор (D) | 40 Береговая D                      |

КРОНШТЕЙН

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Материал              | Стальной лист, средний |
| Форма Вилы            | Широкая                |
| Поворотный узел       | Две гонки с мячом      |
| Офсет (Смещение)      | 43,5 mm                |
| Радиус поворота       | 131 mm                 |
| Поворотное соединение | 262 mm                 |

ФИТИНГ

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Тип фитинга                 | Синтетический расширитель,<br>круглый              |
| Распорный фитинг (минимум)  | 31 mm                                              |
| Распорный фитинг (максимум) | 35 mm                                              |
| Подсказка                   | Укажите внутренний диаметр<br>пробирки при заказе. |

# AGILA

2477UAP100R07-Ø31-35

EAN 4031582327090



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

