

STYLEA

5920UAP100L51-11 DOM41

EAN 4031582370645



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

| | |
|-----------------|-----------|
| Wydajność rolek | ● ● ● ○ ○ |
|-----------------|-----------|

| | |
|---------------|-----------|
| Hałas ruchowy | ● ● ● ○ ○ |
|---------------|-----------|

| | |
|----------|-----------|
| Odejście | ● ● ● ○ ○ |
|----------|-----------|

| | |
|----------------------|-----------|
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ○ |
|----------------------|-----------|

PODSTAWOWE ATUTY

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Nazwa produktu | Stylea |
| Typ | Kółko obrotowe |
| Standardowy | EN12528 – Kółka meblowe |
| Nośność przy 3 km/h | 100 kg |
| Nośność statyczne | 200 kg |
| Zakres temperatur (minimalny) | -10 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 40 °C |
| Wysokość całkowita | 101 mm |
| Szerokość całkowita | 75 mm |
| Waga całkowita | 0,141 kg |

KOŁO

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Materiał ciała | Poliamid |
| Materiał bieżni | Poliuretan, Wtrysk |
| Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Oś | Nitowane |
| Ośłony gwintu | Z osłoną gwintu |
| Średnica | 100 mm |
| Szerokość Bieżnia | 20 mm |

OBUDOWA

| | |
|------------------------|---------------------|
| Materiał | Poliamid |
| Kształt Widelec | Obudowa na dwa Koło |
| Łożysko obrotowe | Trzpień, obrotowy |
| Promień działania koła | 88 mm |
| Zasięg działania koła | 176 mm |
| Średnica kopuły | 41 mm |

MOCOWANIE

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Typ mocowania | Otwór nieprzelotowy do mocowania B10 |
| Średnica otworu Trzpień | 11 mm |

STYLEA

5920UAP100L51-11 DOM41

EAN 4031582370645



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

