



图片可能与原产品不同

表现

| | |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ○ ○ |
| 损耗 | ● ● ● ● ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ○ ○ |

核心属性

| | |
|-----------|----------|
| 产品名称 | Novatech |
| 外壳类型 | 轮子 |
| 3 km/h的载重 | 800 kg |
| 静态载重 | 1600 kg |
| 温度范围 (最低) | -20 ° C |
| 最高温度范围 | 60 ° C |

轮子

| | |
|----------|---------|
| 轮体材料 | 未定义 |
| 胎面材料 | 聚丙烯, 软 |
| 直径 | 85 mm |
| 胎面宽度 | 80 mm |
| 胎面硬度 (A) | 92 岸 A |
| 滚珠轴承直径 | 47 mm |
| 滚珠轴承宽度 | 15.5 mm |

技术图纸

