

OMIKRON

9258FTP300P65

EAN 4031582314083

Número de comanda 00803884



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●●○

El soroll del moviment ●●●●○

Atràcia ●●●●○

Resistència a a la corrosió ●●●●○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Omikron

Tipus de carcassa Rueda fija

Tracidad de carga a 4 km/h 3120 kg

Tracidad de carga a 6 km/h 2600 kg

Tracidad de carga estàtica 6240 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Alçada total 370 mm

Pes total 30,091 kg

RODA

Material corporal	Càsting
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	300 mm
Banda de rodadura ample	100 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A

SUPPORT

Material	ferro fos o ferro forjat, pesat
Forquilla Forma	Directe

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	200 mm
Placa ampla	160 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	160 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	120 mm
Placa de diàmetre	15 mm

DIBUIXOS TÈCNICS

