

LUMINA

A520Y0I050B10-11x20/10DOM45 9011

EAN 4031582340907



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Lumina
Type	Wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	40 kg
Elektrisch geleidend	Ja
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	80 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	61 mm
Totale breedte	55 mm
Totaal gewicht	0,09 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Polypropyleen
Vork Vorm	Dubbele Wiel Behuizing, gesloten, met koepel
Zwenklager	Kraagpen, draaiend
Kleur	Grafietszwart (RAL9011)
Offset	20 mm
Zwenk radius	52 mm
Draaicirkel	104 mm
Diameter koepel	45 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Glijlager met Afstandsbuis
As	Geklinkt
Loopvlak	Grafietszwart (RAL9011)
Wielkleur	Grafietszwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	8 mm
Diameter Asgat	0 mm
Naaflengte	0 mm
Breedte wielkern	8 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	65 Shore D

FITTING

Type bevestiging	Kraagpen met griping, met kraag
Diameter stift	11 mm
Lengte stift	20 mm

LUMINA

A520YOI050B10-11x20/10DOM45 9011

EAN 4031582340907

Bestelnummer 00078030
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

