

STORA

2370PJJ125P30-11

EAN 4031582365016



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Stora
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
静态载重	200 kg
温度范围（最低）	-20 ° C
温度范围（最大）	60 ° C
总高	155 mm
总重量	0.78 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	滚柱轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	125 mm
胎面宽度	32 mm
胎面硬度（A）	87 岸 A

支架

材料	钢板，中号
支架形状	修身
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	38 mm
旋转半径	100.5 mm
转向干涉	201 mm

固定件

固定件类型	螺栓孔
螺栓孔直径	11 mm

STORA

2370PJJ125P30-11

EAN 4031582365016



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

