


FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495225



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	○ ○ ○ ○ ○
Kustības troksnis	○ ○ ○ ○ ○
Nodilums	○ ○ ○ ○ ○
Korozijas izturīgs	○ ○ ○ ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Footmaster
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 3 km/h	630 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	90 °C
Kopējais augstums	200 mm
Kopējais platums	160 mm
Kopējais svars	17,54 kg

KRONŠTEINIS

Ofsets	37 mm
Pagriezienu rādiuss	122 mm
Grozāms savienojums	244 mm
Kupola diametrs	145 mm

RITENIS

Gūltnis	Mozzo non lavorato
Diametrs	150 mm
Protektora platums	40 mm
Korpusa platums	40 mm

UZSTĀDĪŠANA

Plāksnes garums	145 mm
Plāksnes platums	145 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	120 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	120 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495225

Pasūtījuma numurs 00800107

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

