


# FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495225



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Ruļļa veiktspēja   | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Kustības troksnis  | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Nodilums           | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Korozijas izturīgs | ○ ○ ○ ○ ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Footmaster                 |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 630 kg                     |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                         |
| Nerūsējošais                         | Nē                         |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -10 °C                     |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 90 °C                      |
| Kopējais augstums                    | 200 mm                     |
| Kopējais platums                     | 160 mm                     |
| Kopējais svars                       | 17,54 kg                   |

## KRONŠTEINIS

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Ofsets              | 37 mm  |
| Pagriezienu rādiuss | 122 mm |
| Grozāms savienojums | 244 mm |
| Kupola diametrs     | 145 mm |

## RITENIS

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Gūltnis            | Mozzo non lavorato |
| Diametrs           | 150 mm             |
| Protektora platums | 40 mm              |
| Korpusa platums    | 40 mm              |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Plāksnes garums                        | 145 mm |
| Plāksnes platums                       | 145 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 120 mm |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 120 mm |
| Plāksnes atveres diametrs              | 11 mm  |

# FOOTMASTER

## FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495225

Pasūtījuma numurs 00800107

### Produkta rasējumi



**BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.**

