

ELASTECH

JFC150X32-Ø8

EAN 4031582319958

Numer zamówienia 00024889



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ○ ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Elastech
Typ obudowy	Koło
Standardowy	EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Nośność przy 3 km/h	150 kg
Nośność statyczne	300 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	85 °C
Waga całkowita	0,926 kg

KOŁO

Materiał ciała	Odlew cynkowy
Materiał bieżni	Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
łożysko	łożysko kulkowe precyzyjne, Nierdzewne
Ośłony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	150 mm
Szerokość Bieżnia	32 mm
Średnica otworu Oś	8 mm
Długość piasty	35,5 mm
Twardość Bieżnia (A)	75 Shore A

ELASTECH

JFC150X32-Ø8

EAN 4031582319958

Numer zamówienia 00024889



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

