

ELASTECH

JFC150X32-Ø8

EAN 4031582319958

Numer zamówienia 00024889



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

KOŁO

Materiał ciała	Odlew cynkowy
	miękki
Materiał bieżni	Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne, Nierdzewne
Ośłony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	150 mm
Szerokość Bieżnia	32 mm
Średnica otworu Oś	8 mm
Długość piasty	35,5 mm
Twardość Bieżnia (A)	75 Shore A

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ○ ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Elastech
Typ	Koło
Standardowy	EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Nośność przy 3 km/h	150 kg
Nośność statyczne	300 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	85 °C
Waga całkowita	0,926 kg

ELASTECH

JFC150X32-Ø8

EAN 4031582319958

Numer zamówienia 00024889



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

