

# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 90°

EAN 4031582550405



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ● ● |
| Шум от движение             | ● ● ● ● ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ● ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Име на продукта                    | Integral assist                                                     |
| Тип                                | Завъртане на Колело с централно, пълно или Заклучване по пососка    |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 150 kg                                                              |
| Електропроводим                    | Не                                                                  |
| Неръждаемост                       | Не                                                                  |
| Съвместимо с WeAssist              | 1                                                                   |
| Статичен Товароносимост            | 450 kg                                                              |
| Температурен диапазон (минимален)  | -10 °C                                                              |
| Температурен диапазон (максимален) | 40 °C                                                               |
| Обща височина                      | 183 mm                                                              |
| Обща ширина                        | 110.5 mm                                                            |
| Общо тегло                         | 5.01 kg                                                             |
| Вид защита                         | IPX6 (само за електронни компоненти, когато са инсталирани)         |
| Допустима околна температура       | Работна температура от 5 °C до 40 °C, влажност на въздуха 20% - 80% |

## ВИЛКА

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Въртящ се лагер             | Прецизен сачмен лагер          |
| Цвят                        | Сиво бяло (подобно на RAL9002) |
| Изместване                  | 40 mm                          |
| Радиус на завъртане         | 115 mm                         |
| Интерференция при завъртане | 230 mm                         |
| Диаметър на купол           | 110.5 mm                       |

## КОЛЕЛО

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Материал на тялото    | Стомана, желязо         |
| Материал на реазбата  | Полиуретан, Пресовано   |
| Лагер                 | Двигател център         |
| Цвят Резба            | Сива шистичка (RAL7015) |
| Предпазители за резби | Интегрирана нишка       |
| Диаметър              | 150 mm                  |
| Ширина на Резба       | 50 mm                   |
| Твърдост на Резба (A) | 85 Бръснач A            |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                |                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| Тип на фитинга | Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, къса Версия |
|----------------|-------------------------------------------------------------|



Награда  
за  
Дизайн  
Red Dot

# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 90°


EAN 4031582550405

Номер на поръчката 900000050

Чертежи на продукта



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.





Награда  
за  
Дизайн  
Red Dot

# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 90°

EAN 4031582550405

Номер на поръчката 900000050



Награда  
за  
Дизайн  
Red Dot