INFORMACIJE O PROIZVODU

# GALEA

## 5070YGH100P30-12

EAN 4031582353587

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

### PERFORMANSE

| | |
|---|---|
| Performanse kotrljanja | ●●●○○ |
| Buka u pokretu | ●●●○○ |
| Ishrana | ●●●○○ |
| otpornost na rdju | ●●●●○ |

### OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Galea |
| Tip | Okretanje Tocak |
| Standard | EN12530 - Kastori uređaja |
| Nosivost na 3 km/h | 100 kg |
| Električni provod | yes |
| nerdjajuci | no |
| Statički Nosivost | 200 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C |
| Sveukupna visina | 139 mm |

### KUCISTE

| | |
|---|---|
| Materijal kućišta | poliamid |
| oblik viljuska | Zatvoreno |
| okretni lezaj | Dve lopte |
| ofset | 40 mm |
| okretni radijus | 90 mm |
| Otpor okretanju | 180 mm |

### TOCAK

| | |
|---|---|
| Materijal za telo | polipropilen, električni provodnik |
| materijal omotaca | Termoplastična guma, električna provodljivost |
| Nošenje | klizni lezaj |
| stitnici omotaca | Sa threadguard |
| Prečnik | 100 mm |
| Širina omotac | 30 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 87 Šora A |

### PRILAGOĐAVANJE

| | |
|---|---|
| Tip uklapanja | otvor za vijak |
| dimenzija rupa sraf | 12 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# GALEA


5070YGH100P30-12

EAN 4031582353587

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



© Copyright 2026 TENTE International GmbH