

MAXTECH

PNP 200X30-Ø8 HL44

EAN 4031582320626

Objednávací číslo 00005568



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
	měkký
Materiál běhounu	Polyuretan, Napěněný
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola	Černá
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	30 mm
Průměr otvoru pro šroub	8 mm
Délka náboje	44 mm
Šířka středu kola	30 mm
Tvrdost Běhoun (A)	70 Shore A

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Maxtech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	100 kg
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,4 kg

MAXTECH

PNP 200X30-Ø8 HL44

EAN 4031582320626

Objednací číslo 00005568



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

