

AGILA TWIN

2970UOO050P40

EAN 4031582302776



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila twin
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	70 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	140 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	69 mm
Totale breedte	53 mm
Totaal gewicht	0,22 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	25 mm
Zwenk radius	53 mm
Uitzwenking	106 mm
Diameter koepel	53 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Glijlager
Kleur Wiel	Leigrijs (RAL7015)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	20 mm
Breedte wielkern	20 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D

BEVESTIGING

Type bevestiging	Vierkante plaat
Lengte plaat	60 mm
Breedte plaat	60 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	38 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	48 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	38 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	48 mm
Diameter bevestigingsgat	6,3 mm

AGILA TWIN

2970UOO050P40

EAN 4031582302776

Bestelnummer 00030051
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

