

STYLEA

5920UJI075S70-10X15 DOM20 TFR

EAN 4031582385717



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ○ ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Stylea
Tip	Rola pivotantă
Standard	EN12528 - Role pentru mobilier
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	40 °C
Înălțime totală	83 mm
Lățime totală	53 mm
Greutate totală	0,18 kg

FURCA

Materialul de construcție	Poliamidă
Formă Furcă	Carcasă Roată dublă
Rulment pivotant	Tijă , pivotantă
Raza de pivotare	62 mm
Interferență pivotantă	124 mm
Diametru cupolă	20 mm
Diametru filet	0 mm

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Cauciuc termoplastic
Lagăr	Rulment simplu cu tub Spacer
Axă	Rivrat
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	75 mm
Benză de rulare	8 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	87 Pe malul A

RACORD

Tip ajustare	Tijă filetată cu Gat Hexagonal, partea superioară
Diametru Tijă	10 mm
Lungime Tijă	15 mm