PRODUCTINFORMATIE

# PURETECH

## DIK 125x32-Ø8,1

EAN 4031582070163



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

### WIEL

| | |
|---|---|
| Wielkern materiaal | Staalplaat |
| Materiaal loopvlak | Massief rubber, niet-markerend |
| Lager | Konuskogellager |
| Kleur Wiel | Blauw gepassiveerd |
| Afdekkapjes | Met afdekkapjes |
| Diameter | 125 mm |
| Breedte Loopvlak | 32 mm |
| Asgatdiameter | 8 mm |
| Naaflengte | 36 mm |
| Breedte wielkern | 32 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 80 Shore A |

### PRESTATIES

| | |
|---|---|
| Rolprestaties | ●●●○○ |
| Bewegingsgeluid | ●●●○○ |
| Verloop | ●●●○○ |
| Corrosieweerstand | ●●●○○ |

### KERNKENMERKEN

| | |
|---|---|
| Productnaam | Puretech |
| Type | Wiel |
| Standaard | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 100 kg |
| Elektrisch geleidend | Nee |
| Roestvrij | Nee |
| Statisch Draagvermogen | 200 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C |
| Totaal gewicht | 0,61 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# PURETECH

DIK 125x32-Ø8,1

EAN 4031582070163

Bestelnummer 00000162

**Producttekeningen**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH