

ULTRATECH

ICP 200x50-Ø20 HL60



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Ultratech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	800 kg
Nosnost 6 km/h	640 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	1600 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	1,29 kg

KOLO

Materiál středu	Hliník
Materiál běhounu	Ultratech polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola	Safírově modrá (RAL5003)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Průměr otvoru pro Šroub	20 mm
Délka náboje	60 mm
Šířka středu kola	50 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D


ULTRATECH

ICP 200x50-Ø20 HL60




BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Výkresy produktu



ULTRATECH

ICP 200x50-Ø20 HL60



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.