

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●●●

Шум движения ●●●●○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●●○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Footmaster
Тип	Поворотное Колесная опора
Грузоподъемность при 3 км/ч	200 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	90 °C
Общая высота	115 mm
Общая ширина	90 mm
Общий вес	3,06 kg

КОЛЕСО

Материал протектора	Двойной фланец с Трек
Подшипник	Необработанная Хаб
Диаметр	75 mm
Ширина Протектор	23 mm
Ширина тела	23 mm

КРОНШТЕЙН

Офсет (Смещение)	35 mm
Радиус поворота	75 mm
Поворотное соединение	150 mm
Диаметр купола	72 mm

ФИТИНГ

Длина пластины	100 mm
Ширина пластины	100 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	78 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	64 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	78 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	64 mm
Диаметр отверстия пластины	10,5 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

