

# ALPHA

3477PIO125P62

EAN 4031582305265



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Nom du produit                  | Alpha                                 |
| Type                            | Roulette pivotante avec Blocage total |
| Standard                        | EN12532 - Équipement de transport     |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 80 kg                                 |
| Statique Capacité de charge     | 160 kg                                |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                                |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                                 |
| Hauteur                         | 155 mm                                |
| Poids global                    | 1,247 kg                              |

## ROUE

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Matériau du corps     | Polypropylène                           |
| Bandage               | Caoutchouc semi-élastique, non marquant |
| Roulement             | Moyeu lisse                             |
| Axe                   | Vissé avec écrou                        |
| Pare-fils             | Sans protège-filet                      |
| Diamètre              | 125 mm                                  |
| Largeur du Bandage    | 37 mm                                   |
| Dureté du Bandage (A) | 80 Shore A                              |

## CHAPE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau                | Tôle d'acier, lourde   |
| Forme Chape             | Galbé                  |
| Pivot                   | Deux courses de balles |
| Déport                  | 40 mm                  |
| Rayon d'encombrement    | 123 mm                 |
| Diamètre d'encombrement | 246 mm                 |

## RACCORD

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord                       | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque                    | 105 mm               |
| Largeur de plaque                     | 80 mm                |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 77 mm                |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 80 mm                |
| Largeur du trou de plaque (maximale)  | 60 mm                |
| Diamètre du trou de la plaque         | 9 mm                 |

# ALPHA

3477PIO125P62

EAN 4031582305265



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

3477U00125P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

