ZETA

4681TOO125P63

EAN 4031582308013

Numéro de commande 00830074



PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●○○○○
Usure	●●●●●
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Zeta
Capacité de charge à 4 km/h	700 kg
Capacité de charge à 6 km/h	560 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1400 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	164 mm
Poids	2.59 kg

CHAPE

Déport	55 mm
Diamètre d'encombrement	230 mm

ROUE

Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	50 mm

RACCORD

Longueur de la platine	137 mm
Largeur de la platine	105 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ZETA


4681TOO125P63


EAN 4031582308013


Numéro de commande 00830074

Dessins du produit









© Copyright 2026 TENTE International GmbH