

AGILA

2478XSP125P50

EAN 4031582344813  
Номер замовлення 00039236



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ○ ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ○ ○ |
| Атритація             | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ○ ○ |

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Назва продукту                     | Agila                      |
| Тип корпусу                        | Фіксований Колісна опора   |
| Стандартний                        | EN12530 — Катори пристроїв |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год      | 100 kg                     |
| Електропровідність                 | ✓                          |
| Статичний Вантажопідйомність       | 200 kg                     |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -25 °C                     |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C                      |
| Загальна висота                    | 160 mm                     |
| Загальна ширина                    | 60 mm                      |
| Загальна вага                      | 0,748 kg                   |

КОЛЕСО

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліамід , електричний струмопровід |
| Матеріал протектору     | Поліуретан, Інжекційний електричний |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник     |
| Колір Колесо            | Срібно-сірий (RAL7001)              |
| Захист різьби           | 3 різьбовим поручителем             |
| Діаметр                 | 125 mm                              |
| Протектор               | 32 mm                               |
| Ширина тіла             | 32 mm                               |
| Твердість Протектор (A) | 91 Прибережний A                    |
| Твердість Протектор (D) | 40 Прибережна D                     |

КРОНШТЕЙН

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Матеріал         | Сталевий лист, середній |
| Вила Форма       | Широка                  |
| Колір            | Пасивований блакитним   |
| Діаметр ковпачка | 60 mm                   |

ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Тип налаштування                          | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини                          | 77 mm               |
| Ширина тарілки                            | 67 mm               |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна)  | 46,5 mm             |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 51,5 mm             |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна)   | 56 mm               |
| Ширина отвору для планшета (максимальна)  | 61,5 mm             |
| Діаметр отвору планшета                   | 8,5 mm              |

# AGILA

2478XSP125P50

EAN 4031582344813

Номер замовлення 00039236



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

