

PURETECH

UVH 080x35 HL46

EAN 4031582323627



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на резбата	Плътна гума черен
Лагер	Плъзгащ лагер
Цвят на Колело	Графитно черно (RAL9011)
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	80 mm
Ширина на Резба	35 mm
Диаметър на отворите Ос	8.3 mm
Дължина на центъра	46 mm
Ширина на тялото	35 mm
Твърдост на Резба (A)	90 Бръснач A
Твърдост на Резба (D)	39 Бръснач D

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ○ ○
Шум от движение	● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ○ ○
Устойчив на корозия	● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Puretech
Тип	Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	100 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	200 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Общо тегло	0.22 kg

PURETECH

UVH 080x35 HL46

EAN 4031582323627

Номер на поръчката 00002549
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

