

NOVATECH

FTP 125X50-Ø20 HL54

EAN 4031582332056

Objednáací číslo 00833303



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●●○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu | Novatech |
| Typ | Kolo |
| Norma | EN12533 – Heavy duty kolečka |
| Nosnost 4 km/h | 660 kg |
| Nosnost 6 km/h | 550 kg |
| Statická Nosnost | 1100 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -10 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
| Celková hmotnost | 1,71 kg |

KOLO

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Materiál středu | Litina |
| Materiál běhounu | Polyuretan, Odlitý |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Barva Kola | Medově žlutá (RAL1005) |
| Ochranná krytka | S ložiskovým pouzdrém |
| Průměr | 125 mm |
| Šířka Běhoun | 50 mm |
| Průměr otvoru pro šroub | 20 mm |
| Délka náboje | 54 mm |
| Šířka středu kola | 50 mm |
| Tvrdost Běhoun (A) | 92 Obuv A |
| Tvrdost Běhoun (D) | 42 Shore D |
| Typ ložiska | 6006 |
| Vhodné pro | linde |

NOVATECH

FTP 125X50-Ø20 HL54

EAN 4031582332056
Objednáací číslo 00833303



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

