

COMPACTA

1438PVH065P60-75x60

EAN 3700001796762



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ● ○ ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Compacta
Тип	Фиксированное Колесная опора
Стандартный	EN12528 - Мебельные колесные опоры
Грузоподъемность при 3 км/ч	40 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	80 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	85 mm
Общий вес	0,14 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Стальной лист, легкий
Форма Вилы	Широкая
Цвет	Пассивированный голубым

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Литая резина, черная
Подшипник	Подшипник скольжения
Ось	Заклепки
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	65 mm
Ширина Протектор	25 mm
Твердость Протектор (A)	85 Береговая A

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	75 mm
Ширина пластины	60 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	55 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	40 mm
Диаметр отверстия пластины	7 mm