

LUMINA

5520UAI075L51-11 ~9006/~9006/9011

EAN 4031582310634



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Lumina
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12528 – Nábytková kola
Nosnost 3 km/h	100 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	88 mm
Stavební výška	65 mm
Celková hmotnost	0,28 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Polyamid
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo, uzavřené, s kupolovou kamerou
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Barva vidlice	Bílý hliník (RAL9006)
Vyosení	30 mm
Poloměr otáčení	45 mm
Průměr otáčení	146 mm

KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknutý
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Osa kola	Ozubené
Barva Běhounu	Grafitově černá (RAL9011)
Barva Kola	Bílý hliník (RAL9006)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	10 mm
Průměr otvoru pro šroub	0 mm
Délka náboje	0 mm
Šířka středu kola	10 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A

MONTÁŽ

Typ uchycení	slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení	11 mm

LUMINA

5520UAI075L51-11 ~9006/~9006/9011

EAN 4031582310634

Objednáací číslo 00074379

Výkresy produktu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

