

# STYLEA

5923UJI065B10-11X20/10D27 9011/9011

EAN 4031582335712

Número de comanda 00078110



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ○ ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Stylea
Tipus	Rueda giratoria con Freno intermitente
Tracidad de carga a 3 km/h	50 kg
Tracidad de carga estàtica	100 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	68 mm
Àmplia general	43 mm
Pes total	0,131 kg

## RODA

Material corporal	Poliàmida
Material de la banda de rodadura	El cautxú termoplàstic
El Bearing	Coixinet llis tub Separador
Eix	Riveció
El Banda de rodadura Color	Gris antracita (RAL7016)
Roda de color	Grafit negre (RAL9011)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	65 mm
Banda de rodadura ample	8 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	0 mm
Longitud del cub	0 mm
Corporació ample	8 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	87 Shore A

## SUPPORT

Material	Poliàmida
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Scamiento giratorio	Espiga, Swiveling
Color	Grafit negre (RAL9011)
Desplaçament	25 mm
Scio de giro	53 mm
Sterferencia de giro	106 mm
Dome Dictel	27 mm

## FITACIÓ

Tipus de Fitting	Espiga'adherència, amb collar
Espiga Màgia	11 mm
Espiga llarga	20 mm

# STYLEA

5923UJI065B10-11X20/10D27 9011/9011

EAN 4031582335712  
Número de comanda 00078110



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

---

