

MAXTECH

PNR389X85-Ø20 HL74 TFR

EAN 4031582400342



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ○ ○

Шум движения ● ● ● ○ ○

Исчезновение ● ● ● ○ ○

Устойчивость к коррозии ● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта Maxtech

Тип корпуса Колесо

Грузоподъемность при 3 км/ч 75 kg

Грузоподъемность статическая 150 kg

Общий вес 1,95 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса Полипропилен

Материал протектора Полиуретан, вспененный

Подшипник Роликовый (Игольчатый) подшипник

Защита от проводов Без защиты резьбы

Диаметр 389 mm

Ширина Протектор 85 mm

Диаметр отверстия Ось 20 mm

Длина хаба 74 mm

MAXTECH

PNR389X85-Ø20 HL74 TFR

EAN 4031582400342



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

