

## NOVATECH

ETX085x85-Ø20 HL95-F

EAN 4031582369649



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятись від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ○ ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ○ ○ |
| Атриція               | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Назва продукту                     | Novatech |
| Тип                                | Колесо   |
| Об'єм вантажопідйомності 3 км/год  | 800 kg   |
| Електропровідність                 | Ні       |
| Нержавіюча сталь                   | Ні       |
| Статичний вантажопідйомність       | 1600 kg  |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -20 °C   |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C    |

## КОЛЕСО

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Матеріал тіла           | Сталь, залізо                               |
| Матеріал протектору     | Поліуретан, Відлитий                        |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник Герметичний |
| Захист різьби           | 3 різьбовим поручителем                     |
| Діаметр                 | 85 mm                                       |
| Протектор               | 85 mm                                       |
| Діаметр отвору Вісь     | 20 mm                                       |
| Довжина хаба            | 95 mm                                       |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A                             |
| Тип герметизації        | F                                           |
| Підходить для           | jungheinrich                                |

