INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

BASETECH

POO080x34-Ø12

EAN 4031582418972



La imagen puede diferir del producto original

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Cojinete liso
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	80 mm
Ancho de Banda de rodadura	34 mm
Diámetro del agujero del Eje	12 mm
Longitud del cubo	44.4 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	65 Shore D

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	●●●○○
Ruido de movimiento	●●●○○
Desgaste	●●●●●
Resistencia a la corrosión	●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Basetech
Tipo	Aro
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	125 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	250 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Peso total	0.06 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


BASETECH

POO080x34-Ø12

EAN 4031582418972

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Planos del producto



© Copyright 2026 TENTE International GmbH