

# SUPRATECH

PJR100x32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582320510



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## ROUE

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Corps de roue         | Polypropylène              |
| Bandage               | Caoutchouc thermoplastique |
| Roulement             | Roulements rouleaux        |
| Pare-fils             | Sans pare-fils             |
| Diamètre              | 100 mm                     |
| Largeur du bandage    | 32 mm                      |
| Diamètre de l'alésage | 12 mm                      |
| Longueur de moyeu     | 34,9 mm                    |
| Dureté du bandage (A) | 87 Shore A                 |

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Nom du produit                  | Supratech                       |
| Type                            | Roue                            |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg                          |
| Conducteur d'électricité        | Non                             |
| Inoxydable                      | Non                             |
| Capacité de charge statique     | 200 kg                          |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                          |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                           |
| Poids                           | 0,16 kg                         |

# SUPRATECH

PJR100x32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582320510

Numéro de commande 00030823  
Dessins du produit



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

