

P41-38X38 / 10 DRILLED PLATE

EAN 4031582411928



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Resistencia a la corrosión ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Accesorio
Tipo de carcasa	Accesorio
Capacidad de carga a 3 km/h	60 kg
Capacidad de carga estática	120 kg
Altura total	10 mm
Peso total	0,053 kg

AJUSTE

Tipo de ajuste	Placa cuadrada
Longitud de la placa	38 mm
Anchura de la placa	38 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	27 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	27 mm
Diámetro del orificio de la placa	5 mm