TERMÉKINFORMÁCIÓK

DURATECH HEAT

WOG 075x25 HL31,8 black

EAN 4031582382891



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

Felépítmény anyaga	Termoplasztikus szintetikus anyagok, hőálló
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágy	Száraz csapágyhüvely
Kerék színe	Fekete
Átmérő	75 mm
Futófelület szélessége	25 mm
Tengely furat átmérője	8 mm
Kerékagy hossza	31,8 mm
Test szélessége	25 mm
A futófelület keménysége (D)	80 Shore D

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	●●●○○
Mozgás zajkibocsátása	●●○○○
Kopás	●●●●●
Korrozióálló képesség	●●●●●

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Duratech heat
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	50 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Igen
Statikus teherbírás	100 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-40 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	134 °C
Összsúly	0,08 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH HEAT

WOG 075x25 HL31,8 black

EAN 4031582382891

Rendelési szám 00039564

Termékrajzok



© Copyright 2026 TENTE International GmbH