



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TEJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve Novatech

Ház típusa Kerék

Teherbírás 3 km/h-nál 700 kg

Statikus teherbírás 1400 kg

Hőmérséklet-tartomány (minimális) -20 °C

Hőmérséklet-tartomány (maximális) 60 °C

KERÉK

Felépítmény anyaga Meghatározatlan

Futófelület anyaga Polipropilén, puha

Átmérő 85 mm

Futófelület szélessége 75 mm

A futófelület keménysége (A) 92 Shore A

Golyóscsapágy átmérője 47 mm

Golyóscsapágy szélessége 15 mm

MŰSZAKI RAJZOK

