

## ZETA

4680UOO200P63 WT46

EAN 4031582307887  
Bestelnummer 00830069

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ○ ○ ○ ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ● |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam                  | Zeta                          |
| Type                         | Wielen                        |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/h     | 600 kg                        |
| Draagvermogen bij 6 km/h     | 480 kg                        |
| Statisch draagvermogen       | 1200 kg                       |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -40 °C                        |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C                         |
| Totale hoogte                | 240 mm                        |
| Totaal gewicht               | 2,871 kg                      |

## WIEL

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Materiaal wielkern            | Polyamide                     |
| Materiaal loopvlak            | Identiek aan Wiel             |
| Lagering                      | Glijlager                     |
| As                            | Geschroefd met moer           |
| Afdekkapjes                   | Zonder schroefdraadbeschermer |
| Diameter                      | 200 mm                        |
| Breedte Loopvlak              | 46 mm                         |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 75 Shore D                    |

## BEHUIZING

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Materiaal    | Staalplaat, zeer zwaar                |
| Vork Vorm    | Breed, Versterkt                      |
| Zwenklager   | Twee balraces, Versterkt of Roestvrij |
| Offset       | 55 mm                                 |
| Zwenk radius | 155 mm                                |
| Draaicirkel  | 310 mm                                |

## FITTING

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Type bevestiging            | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                | 137 mm             |
| Breedte plaat               | 105 mm             |
| Lengte plaatgat (maximaal)  | 105 mm             |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 75 mm              |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 80 mm              |
| Diameter plaatgat           | 11 mm              |

# ZETA

4680UOO200P63 WT46

EAN 4031582307887  
Bestelnummer 00830069



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

