

MAXTECH

UAR125x40-Ø20 HL58 BURDEOS

EAN 4031582416565



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Maxtech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	300 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	600 kg
Temperatura (mínim)	-40 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Pes total	0,51 kg

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Injectat
El Bearing	Roamiento de rodillos
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	40 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	20 mm
Longitud del cub	58 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	40 Shore D

