LUMINA

A525POI040P41-38x38/8

EAN 4031582409949



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Lumina
Capacité de charge à 3 km/h	10 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	20 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	54 mm
Largeur totale	38 mm
Poids	0.06 kg

CHAPE

Rayon d'encombrement	36 mm
Diamètre d'encombrement	72 mm

ROUE

Diamètre	40 mm
Largeur du bandage	6 mm

RACCORD

Longueur de la platine	38 mm
Largeur de la platine	38 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	27 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	27 mm
Diamètre des trous de la platine	5 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH