


NOVATECH

ETP085X90-Ø17 HL90

EAN 4031582369465



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Behuizingstype	Wiel
Draagvermogen bij 3 km/h	800 kg
Statisch draagvermogen	1600 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C

WIEL

Materiaal wielkern	Staal, ijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lagering	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	85 mm
Breedte Loopvlak	90 mm
Diameter Asgat	17 mm
Naaf lengte	90 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Type lager	6303

TECHNISCHE TEKENINGEN

