

ELASTECH HEAT

IDC 100x35-Ø8,3 HL45 tread-1023 INOX

EAN 4031582348620



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ○ ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Elastech heat
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	80 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ano
Statická Nosnost	160 kg
Rozsah teploty (minimální)	-30 °C
Teplotní rozsah (maximální)	250 °C
Celková hmotnost	0,57 kg

KOLO

Tread hardness	měkký
Materiál středu	Hliník
Materiál běhounu	Tlumení, Tepelná odolnost
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko, Nerezové
Barva kola	Kovová
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	35 mm
Průměr otvoru pro Šroub	8,3 mm
Délka náboje	45 mm
Šířka středu kola	35 mm
Tvrdost Běhoun (A)	75 Obuv A

ELASTECH HEAT

IDC 100x35-Ø8,3 HL45 tread-1023 INOX

EAN 4031582348620



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

