

AGILA

2470DIK125R07-19/21,5

EAN 4031582328318

Pasūtījuma numurs 00006668



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Agila
Korpasa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteni
Krāvnese pie 3 km/h	100 kg
Statiskā krāvnese	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	165 mm
Kopējais platums	60 mm
Kopējais svars	1,161 kg

RITENIS

Korpasa materiāls	Lokšņu tērauds
Protektora materiāls	Cietā gumija, bez marķējuma
Gūltnis	Coni di sfere
Ritenis krāsa	Pasivēts ar zilu
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	125 mm
Protektora platums	32 mm
Korpasa platums	32 mm
Protektora cietība (A)	80 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, vidēja
Dakšas forma	Plašs
Grozāmais gūltnis	Divu bumbu sacīkstes
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	41 mm
Pagrieziena rādiuss	103,5 mm
Grozāms savienojums	207 mm
Kupola diametrs	60 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Sintētiskais paplašinātājs, apaļš
Stieņa garums	22 mm
Paplašinātāja stiprinājums (minimālais)	19 mm
Paplašinātāja stiprinājums (maksimālais)	22 mm
Ieteikums	Pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru.

AGILA

2470DIK125R07-19/21,5

EAN 4031582328318

Pasūtījuma numurs 00006668



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

