

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495201

Numéro de commande 00800105



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## CHAPE

Déport	30 mm
Rayon d'encombrement	90 mm
Diamètre d'encombrement	180 mm
Diamètre du dôme	112 mm

## FIXATION

Longueur de la platine	112 mm
Largeur de la platine	112 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	92 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	92 mm
Diamètre des trous de la platine	9 mm

## PERFORMANCE

Performance de roulage	○ ○ ○ ○ ○
Bruit de mouvement	○ ○ ○ ○ ○
Usure	○ ○ ○ ○ ○
Résistance à la corrosion	○ ○ ○ ○ ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Footmaster
Type	Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h	250 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	90 °C
Hauteur	120 mm
Largeur totale	128 mm
Poids	6,97 kg

## ROUE

Roulement	Moyeu non usiné
Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	30 mm
Largeur du corps de roue	30 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495201

Numéro de commande 00800105



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

