

AGILA

2470PJO150R07-Ø21,5-24

EAN 4031582325065



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll | ● ● ● ○ ○ |
| El soroll del moviment | ● ● ● ○ ○ |
| Atràcia | ● ● ● ○ ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Nom del producte | Agila |
| Tipus | Rueda giratoria Rueda |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 100 kg |
| Tracidad de carga estàtica | 200 kg |
| Temperatura (mínim) | -10 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 40 °C |
| Alçada total | 188 mm |

RODA

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Material corporal | Polipropilè |
| Material de la banda de rodadura | El cautxú termoplàstic |
| El Bearing | Coixinet llis |
| Protectors de fil | Sense vigilància |
| Diametralització | 150 mm |
| Banda de rodadura ample | 32 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 87 Shore A |

SUPORT

| | |
|----------------------|---------------------|
| Material | Placa d'acer, mitjà |
| Forquilla Forma | Ample |
| Scamiento giratorio | Dues curses de ball |
| Desplaçament | 45 mm |
| Scio de giro | 120 mm |
| Sterferencia de giro | 240 mm |

FITACIÓ

| | |
|----------------------------|--|
| Tipus de Fitting | Expansió sintètica, ronda |
| Fixació expansiva(Minimum) | 21,5 mm |
| Fixació expansivamàxim) | 24 mm |
| Col·lecció | Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar. |

AGILA

2470PJO150R07-Ø21,5-24

EAN 4031582325065



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

