

# AGILA STAINLESS

7478PJO125P50

EAN 4031582349931



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ● ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ● |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Agila stainless                 |
| Tipo                                | Ruota fissa                     |
| Standard                            | EN12530 - Ruote per dispositivi |
| Portata a 3 km/h                    | 100 kg                          |
| Elettricamente conduttivo           | No                              |
| Inossidabile                        | Sì                              |
| Portata statica                     | 200 kg                          |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                          |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C                           |
| Altezza totale                      | 160 mm                          |
| Larghezza complessiva               | 60 mm                           |
| Peso complessivo                    | 0,55 kg                         |

## SUPPORTO

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Materiale di costruzione  | Acciaio Inossidabile, medio |
| Forma della forcella      | Largo                       |
| Colore                    | Acciaio Inossidabile        |
| Diametro cuffia superiore | 60 mm                       |

## RUOTA

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Materiale del corpo         | Polipropilene            |
| Materiale del battistrada   | Gomma termoplastica      |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto piano         |
| Colore Ruota                | Grigio argento (RAL7001) |
| Parafili                    | Senza parafili           |
| Diametro                    | 125 mm                   |
| Larghezza battistrada       | 32 mm                    |
| Larghezza corpo             | 32 mm                    |
| Durezza del Battistrada (A) | 87 Shore A               |

## FISSAGGIO

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Tipo di fissaggio                | Placca rettangolare            |
| Lunghezza della piastra          | 77 mm                          |
| Larghezza della piastra          | 67 mm                          |
| Lunghezza foro piastra (minima)  | 46,5 mm                        |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 51,5 mm                        |
| Larghezza foro piastra (minima)  | 56 mm                          |
| Larghezza foro piastra (massima) | 61,5 mm                        |
| Diametro del foro della piastra  | 8,5 mm                         |
| Suggerimento                     | Lato lungo della piastra a 90° |

# AGILA STAINLESS

7478PJO125P50

EAN 4031582349931

Numero d'ordine 00004981

Disegni del prodotto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

