

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495225



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	○ ○ ○ ○ ○
Ruído de movimento	○ ○ ○ ○ ○
Desgaste	○ ○ ○ ○ ○
Resistência à corrosão	○ ○ ○ ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Footmaster
Tipo	Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h	630 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	90 °C
Altura total	200 mm
Largura geral	160 mm
Peso geral	17,54 kg

SUPORTE

Offset	37 mm
Raio giratório	122 mm
Interferência giratória	244 mm
Diâmetro do dome	145 mm

RODA

Rolamento	Cubo não maquinado
Diâmetro	150 mm
Largura do Piso	40 mm
Largura do corpo	40 mm

ENCAIXE

Comprimento da placa	145 mm
Largura da placa	145 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	120 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	120 mm
Diâmetro do furo da placa	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495225

Número de encomenda 00800107

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

