

NOVATECH

ETP 080X34-Ø12 HL32

EAN 4031582329353

Pasūtījuma numurs 00806830



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja ●●●●○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●●○

Korozijas izturīgs ●●●○○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnēsība pie 4 km/h	200 kg
Kravnēsība pie 6 km/h	160 kg
Statiskā kravnēsība	400 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	0,547 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Tērauds, dzelzs
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	80 mm
Protektora platums	34 mm
Ass atveres diametrs	12 mm
Rumbas garums	32 mm
Korpusa platums	34 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D
Gultņa veids	6201

NOVATECH

ETP 080X34-Ø12 HL32

EAN 4031582329353

Pasūtījuma numurs 00806830



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

