

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-100-F-NYN

EAN 4031582413243



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Mozgás zajkibocsátása              | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Kopás                              | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Korrozióálló képesség              | ○ ○ ○ ○ ○ |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Termék neve                       | Footmaster        |
| Ház típusa                        | Forgóvillás görgő |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 800 kg            |
| Elektromosan vezető               | Nem               |
| Rozsdamentes                      | Nem               |
| Statikus teherbírás               | 800 kg            |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C            |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 90 °C             |
| Összsúly                          | 1,75 kg           |
| Teljes szélesség                  | 98 mm             |

## VÁZ

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Szín            | Fehér  |
| Ellensúlyoz     | 53 mm  |
| Körbeforgás     | 181 mm |
| Kupola átmérője | 98 mm  |

## KERÉK

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Csapágy                | Tűgörgős csapágy,tömített |
| Kerék színe            | Fekete                    |
| Átmérő                 | 75 mm                     |
| Futófelület szélessége | 30 mm                     |
| Test szélessége        | 30 mm                     |

## SZERELVÉNY

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Talplemez hossza                  | 95 mm |
| Talplemez szélessége              | 95 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális)     | 70 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 70 mm |
| Tengely furat átmérője            | 11 mm |

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-100-F-NYN

EAN 4031582413243

Rendelési szám 00062070  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

