

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-100-F-NYN

EAN 4031582413243



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	○ ○ ○ ○ ○
Mozgás zajkibocsátása	○ ○ ○ ○ ○
Kopás	○ ○ ○ ○ ○
Korrozióálló képesség	○ ○ ○ ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Footmaster
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Teherbírás 3 km/h-nál	800 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	800 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	90 °C
Összsúly	1,75 kg
Teljes szélesség	98 mm

VÁZ

Szín	Fehér
Ellensúlyoz	53 mm
Körbeforgás	181 mm
Kupola átmérője	98 mm

KERÉK

Csapágy	Tűgörgős csapágy,tömített
Kerék színe	Fekete
Átmérő	75 mm
Futófelület szélessége	30 mm
Test szélessége	30 mm

SZERELVÉNY

Talplemez hossza	95 mm
Talplemez szélessége	95 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	70 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	70 mm
Tengely furat átmérője	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-100-F-NYN

EAN 4031582413243

Rendelési szám 00062070

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

