

SOCKET

R40-18x18 / 11

EAN 4031582090178



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Устойчив на корозия



ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Socket
Тип	Акcesoap
Товароносимост при 3 км/ч	40 kg
Електропроводим	He
Неръждаемост	He
Статичен Товароносимост	80 kg
Обща височина	36 mm
Общо тегло	0.01 kg

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Синтетично КОНТАКТквaдpатно
Диаметър на Болт	18 mm


SOCKET

R40-18x18 / 11

EAN 4031582090178

 Номер на поръчката 00009044
 Product Drawings


BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bezeichnung	A	B	C
R40-16x16	16	20	36
R40-17x17	17	19	36
R40-18x18	18	20	36
R40-21x21	21	23,5	36
R40-22x22	22	24,5	36
R40-23x23	23	25,5	36
R40-26x26	26	30	36